

**Garant****Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, z navojem,  $\varnothing$  D/število rezil Z: 25/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212804 25/4
GTIN	4062406074784
Razred artikla	210

**Opis****Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**. Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

**Tehnični opis**

$\varnothing$ rezila $D_c$	25 mm
Vpenjalni navoj M	M12
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	42 mm
Kot rampe $\alpha_{maks}$	1,51 stopinj
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	15,13 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
$\varnothing D_1 h_6$	12,5 mm
z notranjim hlajenjem	da
Število rezil Z	4
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	48 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	0,3 mm
Serija	Power Q
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	36 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XOM.060310
$\varnothing D_3$	17 mm
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 1	219799 1