

Garant**Handskruvstycken till bormaskiner, Backbredd A: 120mm****Beställningsdata**

Ordernummer	365035 120
GTIN	4045197770691
Artikelklass	31S

Beskrivning**Utförande:**

- **Stabil konstruktion med kraftig spindel**
- **Härdade och slipade backar**
- **Exakt uppspanning med plattskenstyrning.**
- **En back med horisontal- och vertikalprisma för runt material, en slät back.**
- **För att medge uppspanning av plana detaljer är båda backarna avfasade.**
- **Patentsökt integrerad excentrisk snabbklämma för ett säkert grepp på bormaskinbordet.**
- **Den snabba fastspänningen i spårens område gör det möjligt att bearbeta det fastspända arbetsstycket flexibelt och effektivt i alla lägen på hela bormaskinsbordet utan att behöva späna fast det igen.**

Användningsdata:

För uppspanning av arbetsstycken på bormaskiner.

Material:

Stomme och rörlig back av specialgjutgods.

Noggrannhet:

Inom **0,10 mm.**

Teknisk beskrivning

totalhöjd c	90 mm
spännvidd b	173 mm

backhöjd C	40 mm
färgkod för passande tillbehör	BM-skruvstycke grå
maximal totallängd L ₄	556 mm
spännspår avstånd	160 mm
Backbredd A	120 mm
grundhållarlängd a	340 mm
vikt	18 kg
spännspår bredd	17 mm
grundhållarbredd B	193 mm
Produktslag	Bormaskinskruvstycke

Tillbehör

Anslag Typ 2	365028 2
Reservbackar par (2 st) för snabbblåsande resp. bormaskinskruvstycke För typ 120	365036 120
Styrskena för nr 365023	365025
Reservspindel till handskruvstycken för bormaskiner För typ 120	365037 120