

Garant

**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, z navojem, Ø D/število rezil Z:
42/3mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212816 42/3
GTIN	4062406074821
Razred artikla	210

Opis

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219812 (15 IP; 5,0 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

Tehnični opis

Ø D ₂	29 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	82 mm
Število rezil Z	3
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	68 mm
Ø D ₃	26 mm
Vpenjalni navoj M	M16
Serija	Power Q
z notranjim hlajenjem	da
Kot rampe α _{maks}	2,05 stopinj

Ø rezila D_c	42 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.120516
Celotna dolžina L_{celotna}	60 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,5 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	22,34 mm
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP