

Garant**Avstickningsplatta Finbearbetning, HB7310, Spårbredd w: 2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273716 2
GTIN	4045197771353
Artikelklass	21L

Teknisk beskrivning

tolerans spårbredd w	$\pm 0,03$ mm
Spårbredd w	2 mm
Matning f	0,04 - 0,14 mm/v
Skärdjup a_p	0,2 - 1,1 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	N
Sekundär användning	Ti
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7310
hörnradie R	0,2 mm
Antal byten/skär	2
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	350 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	350 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	50 m/min	S
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		