

Garant**Avstickningsplatta Fullradie, HB7310, Spårbredd w: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273739 4
GTIN	4045197771407
Artikelklass	21L

Teknisk beskrivning

tolerans spårbredd w	±0,04 mm
Spårbredd w	4 mm
Matning f	0,1 - 0,22 mm/v
Skärdjup a _p	0,6 - 1,6 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	N
Sekundär användning	Ti
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7310
Antal byten/skär	2
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	350 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	350 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	50 m/min	S
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		