

Garant

Strojni oblikovalci navoja za vretena s sinhroniziranim pogonom HSS-E-PM oblika C, TiN, M: M2,5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	139210 M2,5
GTIN	4045197705822
Razred artikla	11H

Opis

Izvedba:

Specialna geometrija poligona in držala po DIN 1835-B za stroje s **sinhroniziranim pogonom vretena**. Z mazalnimi utori; optimalen učinek mazanja tudi pri globokih navojih. **Inovativna oblika poligona** omogoča široko področje uporabe. **Večfunkcijska struktura plasti** dosega **maksimalno življenjsko dobo** tudi pri zelo trdih materialih pri **togi** uporabi.

Napotek:

Za uporabo vretena s sinhroniziranim pogonom zagotavlja **GARANT**- hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja **art. 338100 – 338121 z minimalno izravnavo dolžine (MLA)** obdelavo z najvišjo procesno varnostjo.

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Korak navoja	0,45 mm
Ø navoja	2,5 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø držala D _s	6 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Celotna dolžina L	70 mm
Ø osnovne izvrtine, orientacijska vrednost	2,3 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Globine navoja	6,25 mm

Velikost navoja	M2,5
Prevleka	TiN
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E PM
Standard	Tovarniški standard
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtnja	do 2,5×D pri skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Oblikovalci navoja

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	45 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	45 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	40 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	45 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	37 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	32 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	22 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	10 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	35 m/min	N

Uni	primerno
Olje	primerno
mokro maks.	primerno