

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250016 25/16
GTIN	4045197771940
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	36 mm
ISO-kod hållare	DCLNR/L 2525M16
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Underläggsplatta	259031 35
Klamp, skruv, fjäder	259035 6
Passande vändskär	CN.. 1606..
Skaftmått	25 mm
totallängd L	150 mm
Skruv för underläggsplatta	259025 11
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor
maximalt vridmoment 1600 cNm

659906 1600

Underläggsplatta Typ 35

259031 35

8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd
50 mm

659874 50

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25

674248 TX25

Skruv för underläggsplatta Typ 11

259025 11

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 1600 cNm

659957 1600