

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250016 32/16
GTIN	4045197771957
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	40 mm
totallängd L	170 mm
ISO-kod hållare	DCLNR/L 3232P16
Vändskärsstorlek	16 mm
Skruv för underläggsplatta	259025 11
Passande vändskär	CN.. 1606..
Underläggsplatta	259031 35
Funktionsbredd L ₄	40 mm
Klamp, skruv, fjäder	259035 6
Skaftmått	32 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Skruv för underläggsplatta Typ 11	259025 11
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Underläggsplatta Typ 35	259031 35
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600