

**Garant****HM-torusfräs, DLC, Ø e8 DC / R1: 10/0,3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	206065 10/0,3
GTIN	4045197766298
Artikelklass	11X

**Beskrivning****Utförande:**Tolerans:  $R_1 = \pm 0,01$  mm.Med **den senaste generationens DLC-beläggning  $sp^2$** .Med **dubbelt avbackad släppningsvinkel, hörnradier**.**Hög stabilitet** tack vare **förstärkt kärna**.**Teknisk beskrivning**

Tandantal Z	2
Skärradie $R_1$	0,3 mm
Skär-Ø $D_c$	10 mm
Skärlängd $L_c$	11 mm
Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning	32 mm
Friställningsdiameter $D_1$	9,2 mm
Matning $f_z$ för kopierfräsning i kortspånande aluminium	0,056 mm
Skaftdiameter $D_s$	10 mm
Matning $f_z$ för valsfräsning i kortspånande aluminium	0,05 mm
totallängd L	72 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Spiralvinkel	30 grad
Beläggning	DLC

Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	W
Tolerans nom.-Ø	e8
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	0,05×D vid kopierfräsning
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Färgring	gul
Produktslag	Torusfräs

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Alu	lämplig	330 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	300 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	230 m/min	N
PMMA Akryl	lämplig	200 m/min	N
PE-HD	lämplig	160 m/min	N
PA 66	lämplig	200 m/min	N
PEEK	lämplig	150 m/min	N
PF 31	lämplig	130 m/min	N
PVDF GF20	lämplig	180 m/min	N
POM GF25	lämplig	160 m/min	N
PA 66 GF30	lämplig	150 m/min	N
PEEK GF30	lämplig	130 m/min	N
PTFE CF25	lämplig	160 m/min	N
Honeycomb Sandwich	mindre lämplig	300 m/min	N
Cu	lämplig	100 m/min	N

CuZn	lämplig	120 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	lämplig		
<b>Tjänster</b>			
Skaftslipning Typ HB		129100 HB	