


**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundborste med skaft mikroabrasiv, SiC kornstorlek 120, Borst-Ø D1 × borstbredd L1: 30X6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574440 30X6
GTIN	4017359111345
Artikelklass	57L

**Beskrivning****Utförande:**

Slipnylonborst med kiselkarbid, inpressad i stålhylsa, **tapp-Ø 6 mm.**

**Användningsdata:**

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrhugning av rost eller glödska samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

Torr- och våtfinslipning av aluminium, stål, rostfritt stål och plast. Maximal användningstemperatur 80 °C.

**Teknisk beskrivning**

rekommenderat varvtal	6000 min <sup>-1</sup>
maximalt varvtal:	15000 min <sup>-1</sup>
Borstlängd H <sub>1</sub>	6 mm
Borst-Ø D <sub>1</sub>	30 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
Slipmedlets beteckning	SiC

Produktlag

Rundborste