

Garant**Roterande svarvdubb 60° / 30°, Morsekona: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	320647 5
GTIN	4045197774125
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

- **lättviktsutförande med slimmat hus**
- **Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.**
- **Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.**
- **Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.**
- **Helt härdat och slipat MK-skaft.**

med förlängd spets, spetsvinkel 60°/ 30°

Beskrivning:

Centreringspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekona. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringspetsen in.

Användningsdata:

Används huvudsakligen för bearbetning av små arbetsstycken på små och stora svarvar. Den förlängda spetsen medger obehindrad åtkomst för svarvstålet på arbetsstyckets ändyta. Särskilt lämplig för kopiersvarvning.

hus-Ø D: 58 mm

effektiv längd B: 116 mm

största spets-Ø 60° A: 30 mm

största spets-Ø 30° A: 12 mm

maximalt radiellt kast: 0,005 mm

spetslängd C: 48 mm

Teknisk beskrivning

effektiv längd B	116 mm
för arbetsstycksvikt	1400 kg
Morsekona	MK5
största spets-Ø 60° A	30 mm
spetslängd C	48 mm
maximalt radiellt kast	0,005 mm
hus-Ø D	58 mm
maximalt varvtal:	4000 min ⁻¹
största spets-Ø 30° A	12 mm
Produktslag	centreringspets