


Garant**GARANT Master INOX HM-fräs HPC / TPC, TiAlN, Ø h10 DC: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	203007 16
GTIN	4045197775788
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

För **grov- och finbearbetning**.

HPC-fräs med **nyutvecklad högkapacitetsbeläggning** för **enastående brukstider** och **optimal bearbetningskapacitet** i olika rostfria stålqualiteter. **Högre beständighet mot oxidation** och **ökad värmehärdighet**.

Kan användas vid **höga skärhastigheter** och lämpar sig mycket väl för TOOLOX®.

Fördel:

Gång med extremt låg vibrationsnivå.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	46 mm
Tandantal Z	4
Skär-Ø D_c	16 mm
Skärlängd L_c	32 mm
totallängd L	92 mm
Tolerans nom.-Ø	h10
Friställningsdiameter D_1	15,5 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Matning f_z för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,05 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Skaftdiameter D_s	16 mm

Matning f_z för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,055 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,35 mm
Spiralvinkel	40 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Serie	Master Inox
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärindelning	Oregelbunden
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,1×D
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	TPC
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	blå
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	230 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	115 m/min	P
Stål < 50 HRC	lämplig	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M

vått maximal	lämplig
vått minimal	lämplig
torrt	mindre lämplig
Luft	lämplig