

Garant**NC-maskinskruvstycke HiPo Clamp med kraftförstärkare, Typ: 160****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 360465 160 |
| GTIN | 4045197777911 |
| Artikelklass | 31F |

Beskrivning**Utförande:**

- Parningsnoggrannhet 0,02 mm.
- Uppriktningsmåttan kompatibla med vanliga fabrikat.
- Universellt utförande för olika backsystem.
- Styrbanan induktionshärdad.
- Helt slutna spindel (mindre rengöringsarbete).
- Gängade hål på båda sidor för arbetsstyckstopp.
- Inklusive hål 18M16 för nollpunktspännsystem stickmått 200 mm.
- Alla sidor utom ändytan slipade: Kan användas horisontalt och i sidled.
- Vinkelväxel kan monteras.
- Helt kapslad och nitrerad spindel.
- Gänga för arbetsstyckstopp.

Utförande reklamtext:

- Parningsnoggrannhet 0,02 mm.
- Styrbanan induktionshärdad.
- Inklusive hål 18M16 för nollpunktspännsystem stickmått 200 mm.
- Alla sidor utom ändytan slipade: Kan användas horisontalt och i sidled.
- Helt kapslad och nitrerad spindel.

leveransinnehåll:

Inklusive stegbackar nr 360468 och 360469, 4 spännkonsoler och handvevar.

Specialtillbehör:

- Vanliga backfabrikat i storlek 125, t.ex. nr 361400 – 361660, nr 362390 – 362600, nr 361295, nr 361296.
- Uppriktnings- och fixeringsatts nr 360530.
- Arbetsstyckstopp, vev, nr 360555; 360800.

- **Dragtapp nr 360025.**
- **Vinkeldrev nr 360471.**

OBS!:

- **Lämplig stomförlängning 125 finns under nr 360467_125 i ETL.**
- **Storlek 125X levereras med backar 361295 125 och 361296 125. Kan användas med Xpent-adapterbackar.**
- **Passande stomförlängning 160 är nr 360420 160**

Anmärkning reklamtext:

Storlek 125X levereras med backar 361295 125 och 361296 125. Kan användas med XPent-adapterbackar.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| spännkraft upp till max | 60 kN |
| färgkod för passande tillbehör | HiPo |
| totallängd L | 645 mm |
| o -0,02 | 40 mm |
| r ±0,015 | 164 mm |
| grundhållarlängd a | 560 mm |
| vikt | 65 kg |
| Spåravstånd p H7 | 20 mm |
| backhöjd h | 49,8 mm |
| spännvidd b | 17 - 263 mm |
| m ±0,02 | 234 mm |
| Krysspår n H7 | 20 mm |
| grundhållarbredd B | 160 mm |
| s - 0,02 | 70 mm |
| Längsgående spår l H7 | 20 mm |
| t | 164 mm |
| Grundstomhöjd c -0,02 | 115 mm |
| Spännvidd d | 187 - 433 mm |
| Utförande | Nollpunktspännsystem |
| Serie | HiPoClamp |

| Produktlag | Maskinskruvstycke |
|------------|-------------------|
|------------|-------------------|

Tillbehör

| | |
|---|-----------------|
| StegbackMobil För typ 160 | 360468 160 |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 16M10 | 360025 16M10 |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 12M10/90 | 360025 12M10/90 |
| Grundbackpar, mjuka För backbredd 160 mm | 362520 160 |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 25M10 | 360025 25M10 |
| Prismatiskt backpar För backbredd 160 mm | 362500 160 |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 18M16 | 360025 18M16 |
| Vinkelväxel För typ 160 | 360471 160 |
| AdapterbackMobil För typ 125 | 361600 125 |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 16M8 | 360025 16M8 |
| Nedåtdragande backpar För backbredd 160 mm | 362460 160 |
| Höjdanslag, klick-system För typ 160 | 361962 160 |
| Höjdanslag för stegsidan För typ 160 | 361972 160 |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 14M12/90 | 360025 14M12/90 |
| Stegbackfix För typ 160 | 361420 160 |
| Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 14 mm | 360530 14 |
| Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 12 mm | 360530 12 |
| Arbetsstyckanslag | 360555 |
| Reserv- fjäderblad, par För backbredd 160 mm | 362620 160 |
| Fjäderbladsbackar, par För backbredd 160 mm | 362600 160 |
| Arbetsstyckanslag, 3-dimensionellt Typ 300 | 360430 300 |
| Höjdanslag, klick-system För typ 160 | 361952 160 |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 12M10 | 360025 12M10 |

| | |
|---|--------------|
| Adapterbackfix För typ 160 | 361620 160 |
| Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 18 mm | 360530 18 |
| Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 22 mm | 360530 22 |
| Spännbackpar med avtrappad anliggningsyta För backbredd 160 mm | 362560 160 |
| Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 16 mm | 360530 16 |
| Spännbackspar, släta För backbredd 160 mm | 362420 160 |
| Spännbackspar med längs- och tvärrillor För backbredd 160 mm | 362400 160 |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 18M12 | 360025 18M12 |