

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261124 20/11
GTIN	4045197778376
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	180 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Halsbredd L <sub>4</sub>	11 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	38 mm
ISO-kod hållare	A20Q SVJBR/L11
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	2 mm
Minimiförbörningshåldiameter D <sub>min</sub>	25 mm
Inställningsvinkel κ	142 grad
Spännhöjd L <sub>2</sub>	19 mm
Passande vändskär	VB.. 1103..
Vändskärsstorlek	11 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	20 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500