



## Kopierfräs 7792VX, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 35/6mm



### Beställningsdata

Ordernummer	221905 35/6
GTIN	4056544196316
Artikelklass	28R

### Beskrivning

#### Beskrivning:

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktøget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

### Teknisk beskrivning

Passande vändskär	XP.. 0603
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	0,9 mm
Vändskärsskruv	229916 (T7; 0,8 Nm)
Vändskärsstorlek	06
Skär-Ø $D_c$	35 mm
totallängd $L_{tot}$	43 mm
Ø $D_3$	24 mm
Fästgंगा M	M16
Antal skär Z	6
Invändig	ja
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	23,2 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	59 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	0,49 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229916
------------	--------