



Kopierfräs 7792VX, med gänga, Ø D / Antal skäreppar Z: 32/4mm



Beställningsdata

Ordernummer	221905 32/4
GTIN	4056544196538
Artikelklass	28R

Beskrivning

Beskrivning:

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktuget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	1,5 mm
totallängd L_{tot}	43 mm
Ø D_3	17 mm
Passande vändskär	XD.. 0904
Vändskärsskruv	229918 (T15; 2,1 Nm)
Vändskärsstorlek	09
Antal skär Z	4
Skär-Ø D_c	32 mm
Fästgंगा M	M16
Invändig	ja
Rampningslängd L för α_{\max}	16,3 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	0,88 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229918
------------	--------