

Garant**CNMG 120404, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250156 HB7010-1
GTIN	4045197779090
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
Sort	HB7010-1
Skärdjup a_p	0,5 - 8 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
spån-brytare	SM
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120404

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning