

Garant**CNMG 160608, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250168 HB7010-1
GTIN	4045197779632
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	SM
Sort	HB7010-1
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,5 - 8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 160608

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning