

**Garant****CNMG 160612, Sort: HB7010-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	250170 HB7010-1
GTIN	4045197779649
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Sort	HB7010-1
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 440 m/min
Hörnradie	1,2 mm
Primäranvändning	P
Skärdjup $a_p$	0,5 - 8 mm
spån-brytare	SM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 160612

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning