

Garant**CNMM 190616, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250464 HB7010-1
GTIN	4045197779809
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	1,6 mm
Skärdjup a_p	2 - 10 mm
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 375 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7010-1
Primäranvändning	P
Matning f	0,4 - 1,2 mm/v
spån-brytare	SR
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMM 190616

Antal byten/skär

4

Produktslag

Vändskär för svarvning