

Garant**DNMG 110408, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250654 HB7010-1
GTIN	4045197779830
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Sort	HB7010-1
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
spån-brytare	SS
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 500 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 110408

Antal byten/skär

4

Produktslag

Vändskär för svarvning