

**Garant****DNMG 150612, Sort: HB7010-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	250864 HB7010-1
GTIN	4045197779922
Artikelklass	21G

## Beskrivning

DNMG 150612 HB7010-1 Sort: HB7010-1  
spån-brytare: SG  
Skärdjup  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Matning  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 100 - 375 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	1,5 - 6 mm
Hörnradie	1,2 mm
Sort	HB7010-1
Matning $f$	0,25 - 0,6 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
spån-brytare	SG

Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 375 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150612
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning