


**Garant****SNMG 120412, Sort: HB7010-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	251226 HB7010-1
GTIN	4045197780058
Artikelklass	21G

## Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 440 m/min
Skärdjup $a_p$	0,5 - 6 mm
Matning $f$	0,15 - 0,5 mm/v
Hörnradie	1,2 mm
Sort	HB7010-1
spån-brytare	SM
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120412

Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning