


**Garant****SNMG 150612, Sort: HB7010-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	251232 HB7010-1
GTIN	4045197780072
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SNMG 150612 HB7010-1 Hörnradie: 1,2 mm  
Sort: HB7010-1  
spån-brytare: SM  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Matning  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 440 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	SM
Primäranvändning	P
Hörnradie	1,2 mm
Matning $f$	0,15 - 0,5 mm/v
Sort	HB7010-1
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 440 m/min

Skärdjup $a_p$	0,5 - 6 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 150612
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning