


Garant**SNMG 190612, Sort: HB7010-1****Beställningsdata**

Ordernummer	251236 HB7010-1
GTIN	4045197780089
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMG 190612 HB7010-1 Hörnradie: 1,2 mm
Sort: HB7010-1
spån-brytare: SM
Skärdjup a_p : 0,5 - 6 mm
Matning f : 0,15 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 440 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 6 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
spån-brytare	SM
Sort	HB7010-1
Hörnradie	1,2 mm
Matning f	0,15 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt

Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 190612
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning