

**Garant****TNMG 160408, Sort: HB7010-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	251434 HB7010-1
GTIN	4045197780201
Artikelklass	21G

### Beskrivning

TNMG 160408 HB7010-1 Sort: HB7010-1  
spån-brytare: SS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 150 - 500 m/min

### Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 500 m/min
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
spån-brytare	SS
Primäranvändning	P
Sort	HB7010-1
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Hörnradie	0,8 mm

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning