

Garant**VNMG 160404, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251732 HB7010-1
GTIN	4045197780232
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Sort	HB7010-1
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Matning f	0,08 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 500 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	SS
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VNMG 160404

Antal byten/skär

4

Produktslag

Vändskär för svarvning