

**Garant****VNMG 160408, Sort: HB7010-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	251734 HB7010-1
GTIN	4045197780249
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	SS
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 500 m/min
Sort	HB7010-1
Matning $f$	0,08 - 0,4 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VNMG 160408

Antal byten/skär

4

Produktslag

Vändskär för svarvning