

Garant**VNMG 160404, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251802 HB7010-1
GTIN	4045197780256
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7010-1
spån-brytare	SM
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VNMG 160404

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning