

**Garant****WNMG 060404, Sort: HB7010-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	252062 HB7010-1
GTIN	4045197780317
Artikelklass	21G

## Teknisk beskrivning

Sort	HB7010-1
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 440 m/min
spån-brytare	SM
Matning $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 060404
Antal byten/skär	6

Tolerans

M

Produktslag

Vändskär för svarvning