

Garant**WNMG 080412, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	252210 HB7010-1
GTIN	4045197780379
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7010-1
spån-brytare	SG
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 375 m/min
Hörnradie	1,2 mm
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080412
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning