

Garant**DC.T 11T304, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260359 HB7010-1
GTIN	4045197780546
Artikelklass	21G

Beskrivning

DC.T 11T304 HB7010-1 Sort: HB7010-1
spån-brytare: SS
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 150 - 500 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Sort	HB7010-1
spån-brytare	SS
Primäranvändning	P
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 500 m/min

Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T304
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning