

Garant**DC.T 070202, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260449 HB7010-1
GTIN	4045197780560
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
spån-brytare	SM
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7010-1
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 070202

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning