

**Garant****DC.T 070204, Sort: HB7010-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	260452 HB7010-1
GTIN	4045197780577
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

spån-brytare	SM
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 440 m/min
Sort	HB7010-1
Primäranvändning	P
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 070204

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning