

Garant**DC.T 11T304, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260462 HB7010-1
GTIN	4045197780591
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
Sort	HB7010-1
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
spån-brytare	SM
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T304

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning