

Garant**DC.T 11T308, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260464 HB7010-1
GTIN	4045197780607
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7010-1
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Primäranvändning	P
spån-brytare	SM
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T308

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning