

Garant**SCMT 09T304, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260742 HB7010-1
GTIN	4045197780614
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
spån-brytare	SS
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Sort	HB7010-1
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 500 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCMT 09T304

Antal byten/skär

4

Produktslag

Vändskär för svarvning