

Garant**TCMT 110204, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260952 HB7010-1
GTIN	4045197780683
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Sort	HB7010-1
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 500 m/min
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Primäranvändning	P
spån-brytare	SS
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 110204
Antal byten/skär	3

Produktslag

Vändskär för svarvning