

Garant**TC.T 16T304, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260986 HB7010-1
GTIN	4045197780720
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SM
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HB7010-1
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 16T304
Antal byten/skär	3

Tolerans

M

Produktlag

Vändskär för svarvning