

**Garant****TCMT 16T308, Sort: HB7010-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	260988 HB7010-1
GTIN	4045197780737
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Sort	HB7010-1
Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 440 m/min
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	SM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 16T308
Antal byten/skär	3

Tolerans

M

Produktlag

Vändskär för svarvning