

Garant**VBMT 110302, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261142 HB7010-1
GTIN	4045197780744
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Sort	HB7010-1
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 500 m/min
Hörnradie	0,2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	SS
Primäranvändning	P
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 110302

Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning