

Garant**VB.T 160408, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261234 HB7010-1
GTIN	4045197780812
Artikelklass	21G

Beskrivning

VB.T 160408 HB7010-1 Sort: HB7010-1
spån-brytare: SM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 440 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HB7010-1
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
spån-brytare	SM
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
Hörnradie	0,8 mm

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 160408
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning