

Garant**VC.T 160408, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261374 HB7010-1
GTIN	4045197780850
Artikelklass	21G

Beskrivning

VC.T 160408 HB7010-1 Sort: HB7010-1
spån-brytare: SS
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 150 - 500 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
spån-brytare	SS
Primäranvändning	P
Sort	HB7010-1
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 500 m/min

Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VCMT 160408
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning