

Garant**VC.T 110304, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261454 HB7010-1
GTIN	4045197780867
Artikelklass	21G

Beskrivning

VC.T 110304 HB7010-1 Sort: HB7010-1
spån-brytare: SM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 440 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Sort	HB7010-1
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
spån-brytare	SM
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min

Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VCMT 110304
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning