


 KOMET**Obračalna rezalna ploščica KOMET® P25M, P25M, Oznaka: 26-660****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216700 26-660
GTIN	2050002046610
Razred artikla	24T

**Opis****Izvedba:**

Z utori za odrezke po celem obodu.

**Primerno za:**

Rezkalno grezilo art. 216600 in 216620.

**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	TOHX 140305 EN
Radij rezila	0,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Zvrst	P25M
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Al umetna masa	primerno	250 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	250 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	120 m/min	M
mokro maks.	primerno		