

**Slippappersrondell på väv (CER), Ø 115 mm, Kornstorlek: 120****Beställningsdata**

Ordernummer	567510 120
GTIN	4018875194379
Artikelklass	56V

Beskrivning**Utförande:**

Baksidan är täckt av velour och är självhäftande i kombination med stödtallrik med kardborre, t.ex. nr **567760 självhäftande**. För snabba skivbyten.

Slippappersrondeller XK870K med **robust polyesterväv**. Det **självslipande keramikornet** med slipaktivt tilläggsskikt (**TOP Size**) säkerställer ett aggressivt och svalt skär.

Användningsdata:

På **vinkelslipmaskiner** resp. excenterslipmaskiner med kardborrfäste (dammsug inte möjligt). Maximal arbetshastighet **40 m/s**.

För bearbetning av alla stålsorter. Speciellt lämpliga för svårbearbetade material som **rostfritt stål, nickellegeringar, krom, titan**.

OBS!:

Passande handslipblock för kardborrbandslipskivor se nr 567857 storlek 125 och storlek 150.

Kardborrdukskivor se nr 566902 – 566950. Minislipssystem Ø 50 mm och Ø 75 mm se nr 554005 och följande.

Teknisk beskrivning

skiv-Ø	115 mm
--------	--------

Kornstorlek	120
Slipmedel	Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 115 mm
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slippappersrondell

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Stödtallrik med kardborre, M14 Utvärdig Ø 115 mm	567760 115
Polerrondell, M14 Utvärdig Ø 115 mm	567762 115