

Garant**NC-sveder za navrtanje HSS-E 142° N, neprevlečeni, Ø DC h6: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	112120 12
GTIN	4045197001399
Razred artikla	11A

Opis**Izvedba:**

≥ Ø 6 mm s **prijemalno površino po DIN 1835-B.**

Brušena konica točno na sredini z ozkim prečnim rezilom – olajša navrtanje in zagotavlja točnost centrirne izvrtine. Svedri so zelo čvrsti zaradi kratkih utorov za odrezke.

Opisno besedilo na sliki:

Kota konice svedra za navrtanje in spiralnega svedra sta enaka.

Postopek z NC-svedrom za navrtanje je hitrejši zaradi krajšega hoda.

Uporaba:

Kot konice 142° olajša prijem rezil spiralnega svedra pri nadaljnjem vrtnanju.

Napotek:

Uporabite število vrtljajev za dejanski Ø vrtnanja (ne na splošno za zunanji Ø svedra).

Tehnični opis

Dolžina utorov L_c	30 mm
Toleranca držala	h6
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,06 mm/v
Nazivni Ø D_c	12 mm
Ø držala D_s	12 mm
Celotna dolžina L	102 mm
Držalo	DIN 1835 B s h6
Prevleka	neprevlečeni

Rezalni material	HSS E
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Toleranca nazivnega \varnothing	h6
Kot konice	142 stopinj
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Sveder za navrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	45 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	10 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	8 m/min	M
CuZn	primerno	80 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		