

Garant**OFMT 050405 TN, HU7815, Typ: ALU**

Beställningsdata

Ordernummer	213358 ALU
GTIN	4045197707468
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:

Ytterst stabila våndskär, precisionssintrade och slipade enligt de standardiserade ISO-dimensionerna. Finkornigt material för stor seghet och slitstyrka.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,18 mm
Typ	ALU
Hörnradie	0,5 mm
Antal byten/skär	8
ISO-kod våndskär	OFMT 050405 TN
Sort	HU7815
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Våndskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	1350 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	1150 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	700 m/min	N
CuZn	lämplig	690 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		