

Garant**Fasningsfräs, med hål, Vinkel γ : 50grad****Beställningsdata**

Ordernummer	215700 50
GTIN	4045197708168
Artikelklass	210

Beskrivning**OBS!:**

- **Rekommenderade vändskär för fasning: nr 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Om andra vändskär används kan användningstiden och ytkvaliteten försämrats.**
- **Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 5,0 med klinga nr 674252 storlek 15IP.**

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	AP.. 1604..
Minsta \varnothing D	35 mm
möjlig fasbredd l	30 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	3
Vinkel γ	50 grad
totallängd L_{tot}	50 mm
Skrivsats för vändskär	219811 (15IP; 5,0 Nm)

möjlig fasbredd h	23 mm
FästhålsØ	27 mm
Största Ø D ₁	73 mm
möjlig fasbredd b	18 mm
Tandmatning vid h _{max}	0,13 mm
Antal vändskärspaltor	6
Skafutförande	med hål
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219811
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP