

**HOLEX****markör, Skaft-Ø d: 12mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	358740 12
GTIN	4045197707482
Artikelklass	32B

## Beskrivning

### Utförande:

Hölje av aluminium med Weldonskaft. Steglös inställning av förspänningskraften. Stegdjup 0,1–0,3 mm.

### Fördel:

Ytkomprimering, därmed ingen försvagning av eller skador på materialet. Märkningshastigheten motsvarar den maxima matningen. Hög slitstyrka ger specialnålen lång livslängd. Lämplig för märkning av runda ytor. Kan användas i svarvar. Hög processäkerhet. **Snabbt nålbytemöjligt** tack vare enkel utdragning. Kompenserar för ojämnheter i arbetsstycket på upp till 7 mm (beroende på utförandet).

### Användningsdata:

För identifiering av olika material som aluminium, titan, stål, brons, koppar, mässing, plast osv. Med mindre nålspetsar går det även att skriva på material med en ythårdhet på upp till 57 HRC.

### leveransinnehåll:

Strl. 12 – inklusive **3 nålar** nr 358745 strl. 0,3 – 0,5 – 0,8.

Strl. 20 – inklusive **3 nålar** nr 358745 strl. 0,3 – 0,6 – 1,0.

## Teknisk beskrivning

L	66 mm
Skaft-Ø d	12 mm
Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Produktslag	Präglingsverktyg

**Tillbehör**

Reservnål Radie 0,6 mm	358745 0,6
Reservnål Radie 1,0 mm	358745 1,0
Reservnål Radie 0,3 mm	358745 0,3
Reservnål Radie 0,5 mm	358745 0,5
Reservnål Radie 0,8 mm	358745 0,8